

7ポートUSB-Cハブ／USB Type-C – 2x USB-C & 5x USB-A／業務用メタルUSB 3.0ハブ／SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)対応Type-Cハブ／セルフパワー対応 (ACアダプタ付属)／USB BC Rev.1.2準拠／マウント対応 & 高耐久

製品ID: HB30C5A2CST



USB-C™対応ハブ。ノート／デスクトップPCのUSB Type-C™を標準USB-Aポート4口、USB-A高速充電ポート1口、USB-C™ポート2口に変換します。このハブを中間リピーターとして使用し、USB機器各種を延長することも可能です。

この7ポートハブは、壁面などにマウントして固定、またはデスクに置いて使用する際にポートにアクセスしやすい設計になっています。ポートの間に十分なスペースがとってあり、隣接ポートの機器を抜かなくてもUSBデバイスの挿抜がしやすくなっています。

USB 3.2 Gen 1ポートを増やすと、コンピュータにより多くのデバイスを接続して作業効率を高めたり、ポートの数が限られたノートパソコンで外付けデバイスを頻繁に取り替える手間を省くことができます。このハブでは、より新しいUSB-Cデバイスを活用しながら、既存のUSB 3.2 Gen 1デバイスの使用を続けることが可能です。

IT関連の業務を始め、デバイスを頻繁に挿抜するユーザーに最適なソリューションです。

このハブは、ノートパソコンまたはデスクトップPCのワークステーションでの使用に適しています。日常的な使用による磨耗に強い丈夫なメタル製の筐体を使用しています。

壁面設置用の金具も同梱しており、必要に応じて壁面やデスク面にハブを固定して使用することも可能です。

このハブには高速充電ポートがついており、タブレットやスマートフォンをいつでも使える状態に保つことができます。また、充電中に端末にアクセスしたり、同期を行うことも可能です。

USB-A充電ポートはUSBバッテリー充電仕様1.2に準拠しており、最大で2.4Aの電力を供給します。従来のUSBポートよりも高速でモバイル端末を充電することができます。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ 壁面やデスク天板裏などにUSB 3.2 Gen 1ポートの固定が必要なロケーションに設置
- ・ MacBook/Ultrabook™などノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張
- ・ ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供
- ・ 自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.2 Gen 1から接続

製品の特長

- ・ 7ポートUSB-Cハブ: USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口（データのみ）を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル（1m）付きアダプタハブ（SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応）
- ・ 充電 & 同期: セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属（全ポートで共有）。USB-Aポートは、最大12W（BC 1.2）まで給電可能。チャージングダウンストリームポート（CDP）、および専用チャージポート（DCP）モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能
- ・ マウント対応: 設置ブラケットが付属し、業務用環境に理想的。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き
- ・ 使いやすい設計: すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート
- ・ 幅広い互換性: OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応（SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど）

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	あり
USB-C ホスト接続	あり
高速充電ポート	あり
ポート数	7
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリー充電仕様 バージョン1.2 USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供 USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	VIA Labs – VL817-Q7

性能	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
コネクタ	コネクタA	1 – USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps)
	コネクタB	4 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン]
		2 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
		1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)
ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB Type-Cポート – USB 3.0 (5Gbps)
	注意	USB Type-Cポートはデータのみに対応しています。
		USB 3.0 は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれています。この接続規格は、最大で5Gbpsのスピードを提供します。 このハブは、DP AltモードとUSB給電(PD)には対応していません。
インジケータ	LEDインジケータ	1 – 電源
		7 – ハブポート接続
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	1.5 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	3 A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	36
環境条件	動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)

保存温度	-20° C to 50° C (-4° F to 122° F)
湿度	20~80% RH

物理的特徴

色	ブラック
サイズ	デスクトップ
エンクロージャタイプ	アルミ
ケーブル長	1022.4 mm [40.2 in]
製品縦	13.0 cm [5.1 in]
製品横	6.0 cm [2.4 in]
製品高さ	2.6 cm [1.0 in]
製品重量	170.0 g [6.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.5 cm [7.7 in]
パッケージ横	10.5 cm [4.1 in]
パッケージ高さ	9.6 cm [3.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-Cハブ
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - USB-C - USB-B ケーブル
	2 - ゴム足
	2 - 取り付け金具
	4 - 取り付けネジ
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。