

4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

Produkt-ID: HB31C3A1CS



Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB-C 3.1 Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Busbandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser USB-C-Hub mit 4 Ports und eigener Stromversorgung wird an den USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port Ihres Geräts angeschlossen und fügt einen USB-C-Port sowie drei USB-A-Ports hinzu, sodass Sie schnell weitere USB-Geräte anschließen können.

Dieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und kompakte Ergänzung zu Ihrem Laptop. Der Hub hat eine eigene Stromversorgung und verfügt über ein universelles Netzteil, das USB-Geräte wie externen Speicher besser unterstützt, die möglicherweise mehr Strom verbrauchen.

Das USB-C-Hostkabel ist getrennt und mit einer erweiterten Länge von 1 m bietet es mehr Flexibilität für Verbindungen mit größerer Reichweite und Plug-and-Play-Installation.

Für zusätzliche Flexibilität und Sicherheit verfügt der Mini-Hub über Montagelöcher zur Verwendung mit Dockhalterungen von StarTech.com wie SSPMSVESA oder SSPMSUDWM.

Mit Ports für USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Er verfügt über einen stets aktiven USB-A-Schnellladeanschluss, der zwei Betriebsmodi unterstützt:

- Datenübertragung und Aufladen, wenn der Laptop angeschlossen und eingeschaltet ist
- Unabhängiges oder hostfreies Laden, das einen höheren Ladestrom liefert, wenn der Host ausgeschaltet, im Standby-Modus oder getrennt ist

Sie können Videoaufnahmegeräte, tragbare Flash-Laufwerke und externe Festplatten mit einer hohen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit oder auf Reisen und erhöht so Ihre Produktivität

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell HB31C3A1CS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Fügt einen USB-C- und drei USB-A-Ports (einschließlich eines BC 1.2-Ports für schnelles Laden) zu Ihrem Mac-, Windows-, Linux- oder einem anderen USB-C-Laptop bzw. USB-C-fähigen Tablet hinzu (z. B. iPad Pro)
- Der USB-Hub wird über das mitgelieferte Universalnetzteil mit eigener Stromversorgung betrieben
- Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
- Montierbar mit Dockhalterungen von StarTech.com für flexible Wand- und Desktop-Installationen
- Kompaktes Design mit einem 1 m langen erweiterten Hostkabel für verschiedene Konfigurationen
- Plug-and-Play-Installation ohne Treiber

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Ja
USB-C-Hostanschluss	Ja
Ports	4
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2

Industrienormen	USB 3.2 Gen 2 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTS5423

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbps
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
-----------------------	--

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig
------------------------------	--------------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün: Netz- und Verbindungsanzeige
--------------	------------------------------------

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC



Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24W

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 50°C
Lagertemperatur	-20 to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz & spacegrau
Formfaktor	Desktop
Gehäusetyt	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	3.9 in [100.0 mm]
Produktbreite	2.4 in [60.0 mm]
Produkt Höhe	1.0 in [25.0 mm]
Produktgewicht	3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.0 in [50.0 mm]
Versandgewicht	16.6 oz [470.0 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-Hub
	Universales Netzteil
	Netzteilklammern (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	USB-C-Hostkabel (1 m)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

