

3ポートUSB-Cハブ／3x USB-A／SDカードリーダー／USBバスパワー対応／ポータブル／ノートパソコン対応
10Gbps USB 3.2 Gen 2準拠Type-C接続ハブ／Thunderbolt 3 対応

製品ID: HB31C3ASDMB



USB-C対応3ポートハブ。端末のUSB Type-C™ または Thunderbolt™
3ポートに3口のUSB-AポートとSDカードリーダー追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。

このハブでは、SDメモリカードまたはmicroSDカードをデータストレージまたはデータ転送用メディアとして使用することができます。microSDカードを使用する場合はアダプタが必要です。

小型軽量のUSB

Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るため、外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。

25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。

USB-Aポート3口を搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適
- ・ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ

製品の特長

- ・3ポートUSB-Cバスパワーハブ: USB 3.2 Gen 2 Type-Cハブ。3x USB-Aポート、UHS-II SD/microSDカードリーダー搭載(別途microSDアダプタが必要)。最大10GbpsのSuperSpeedデータ転送に対応
- ・超高速UHS-II SDカードリーダー: SD 4.0の312Mbps転送速度に対応。各種カードをサポート(SD、SDHC、SDXC、MMC)
- ・3x USB-A
10Gbpsポート: ストレージデバイス、SSD間でデータを高速転送。AVアダプタ、USBメモリ、キーボード&マウスなど各種USB機器を接続。USB 2.0/USB 3.2 Gen 1/3.2 Gen 2 互換
- ・コンパクト&ポータブル: 頑丈なアルミニウム筐体に25cmのホストケーブルが付いた軽量USB Type-Cハブ。105mm x 45mm x 16mmの小型サイズ
- ・幅広いOS互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応し、ドライバのセットアップが不要。SDカードリーダー付きUSB-C接続マルチUSBハブ

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	あり
高速充電ポート	なし
ポート数	3
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
バス型	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
USBパス・スルー	あり
業界標準	USB 3.1 Gen 2, USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
チップセットID	Realtek – RTS5420, Realtek – RTS5329

性能

最大データ転送速度	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
メモリメディアタイプ	SD/MMC
	SDHC
	SDXC

一般仕様		microSD (要アダプタ)
		microSDHC (要アダプタ)
		microSDXC (要アダプタ)
		SDカードリーダー: SD 4.0およびUHS-II (Ultra High Speed) 対応。最大バススピード312Mbpsの高速ファイル転送をサポート
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 - USB 3.2 USB Type C (10ピン、Gen 2、10 Gbps) 3 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2, 10Gbps) 1 - SDスロット
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 - リンク & 動作中 LED
電源		
	電源	バスパワー
環境条件		
	動作温度	0 to 50°C
	保存温度	-20 to 70°C
	湿度	25°Cで0% から 95% (結露しないこと)
物理的特徴		
	色	ブラック & スペースグレー
	サイズ	コンパクト
	エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
	ケーブル長	250 mm [9.8 in]
	製品縦	45.0 mm [1.8 in]
	製品横	36.0 cm [14.2 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	70.0 g [2.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

パッケージ縦	21.0 cm [8.3 in]
パッケージ横	14.7 cm [5.8 in]
パッケージ高さ	4.1 cm [1.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	180.0 g [6.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-Cハブ
---------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。