

91cm HD15 (VGA) auf 3x Cinch Kabel - St/St

Produkt-ID: HD15CPNTMM3



Der 91 cm lange HD15-auf-Component RCA-Breakout-Kabeladapter HD15CPNTMM3 ist mit einem VGA (HD15)-Stecker und Component-Video-Steckern ausgestattet, sodass Sie einen VGA-Ausgang (Videokarte usw.) mit einem Display/Monitor mit Component-Video-Eingang verbinden können.

HINWEIS: Für dieses Kabel ist ein Video-Konverter oder Ausgabegerät erforderlich, der bzw. das ein YPbPr-Signal über einen HD15 (VGA-)Anschluss verarbeiten kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie einen VGA-Ausgang zum Anschließen an ein Display/einen Monitor mit Component Video-Eingang

Merkmale

- 1x VGA-Stecker
- 1x Component Video (3x RCA)-Stecker

Steckverbinder

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Steckverbinder B 1 - Component Video (3 x RCA)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	3.3 oz [93.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [102.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91 cm langer HD15-auf-Component RCA-Breakout-Kabeladapter - Stecker/Stecker
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.