

91 cm HD15 naar component RCA-breakout-kabeladapter - M/M

Productcode: HD15CPNTMM3



De HD15CPNTMM3 91 cm lange HD15 naar component RCA-breakout-kabeladapter heeft een mannelijke VGA (HD15) connector en mannelijke component-videoconnectors, waardoor u een VGA-uitgang (videokaart etc.) op een scherm/monitor met een component-video-ingang kunt aansluiten.

NB: Deze kabel vereist een videoconverter of uitvoerapparaat dat een YPbPr-sigitaal via een HD15 (VGA) poort kan verwerken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verander een VGA-uitgangspoort voor de aansluiting van een scherm/monitor met een component-video-ingang

Eigenschappen

- 1 mannelijke VGA-connector
- 1 mannelijke component video (3x RCA) connector

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - Component video (3 x RCA)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.3 oz [93.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 91 cm HD15 naar component RCA-breakout-kabeladapter - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.