

## Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200

Produkt-ID: HD2DPVGADVI



Mit diesem Reiseadapter können Sie ein HDMI-fähiges Ultrabook™ oder Laptop mit jedem DisplayPort-, VGA- oder DVI-Display verbinden. Um Kompatibilität mit dem Computer zu gewährleisten, wurde der Adapter für sowohl Windows®- als auch Mac-Computer konzipiert.

Dank dieses 3-in-1-Adapters haben Sie alle Videoausgänge, die Sie zum Anschließen an einen beliebigen Projektor oder Monitor benötigen. Dank der DisplayPort-, VGA- und DVI-Ausgänge ermöglicht dieser Adapter eine Verbindung zwischen dem HDMI-Anschluss des Laptops und jedem Display in Konferenzräumen oder Klassenräumen, ohne dass ein separater Adapter für jeden Displaytyp benötigt wird.

Dank Unterstützung für mehrere Videoausgänge und einer leichten, platzsparenden Bauweise ist dieser Adapter die perfekte Lösung für Geschäftsreisende, z. B. Verkaufsmitarbeiter oder Dozenten. Der 3-in-1-Adapter ist auch hervorragend für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Der Adapter bietet Plug-and-Play-Installation, sodass Sie schnell und einfach eine Verbindung mit fast jedem Display herstellen und sich auf die Details der Präsentation statt auf die technischen Details der A/V-Ausstattung des Konferenzraums konzentrieren können. Er ist USB-betrieben, sodass kein Netzadapter benötigt wird und der Adapter leichter mitgeführt werden kann. Zudem können Sie den Adapter ganz einfach am Computer anschließen und müssen keine weitere Stromquelle auftreiben.

Der DisplayPort-Ausgang an diesem Adapter unterstützt Ultra HD-4K-Auflösungen und bietet das Vierfache der Bildqualität von High Definition 1080p. Der DP-Ausgang ist auch abwärts kompatibel mit geringeren Auflösungen, z. B. 1080p und 720p, sodass der Adapter auch für ältere Videogeräte geeignet ist. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen auch eine maximale High Definition-Auflösung von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie weiterhin hervorragende Videoqualität genießen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie Ihr BYOD-Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes DisplayPort-, VGA- oder DVI-Display an
- Verwenden Sie ein DisplayPort-, VGA- oder DVI-Display als zweiten Monitor

## Merkmale

- 3-in-1-Adapter - HDMI auf DisplayPort, HDMI auf VGA, HDMI auf DVI
- Maximale Mobilität dank USB-betriebenem Video-Adapter
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
- Plug and Play-Installation
- Geringes Gewicht
- Geringer Platzbedarf

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	HDMI
AV-Ausgang	DisplayPort
	DVI
	VGA
Audio	Ja

---

### Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Unterstützte Auflösungen	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DP-Ausgang - 2-Kanal-Stereo
Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
MTBF	858,339 Stunden

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - DVI-I (29-polig)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Der DisplayPort-Ausgang ist ein aktiver Anschluss. Der VGA-Ausgang ist ein aktiver Anschluss. Der DVI-D-Ausgang ist ein passiver Anschluss.
---------	---

---

#### Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

---

#### Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit	40% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische  
Eigenschaften

Kabellänge	8.2 in [209.6 mm]
Produktlänge	11.8 in [30.0 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [43.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.9 oz [138.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter
	1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.