

HDMI 2.0ケーブル/10m/アクティブ/4K60Hz/CL2規格/ 壁内配線可/ARC / HDR/イーサネット対応/High Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD モニター ディスプレイ コード/Ultra HD 4K

製品ID: HD2MM10MA



イーサネット対応アクティブタイプのHigh Speed

HDMI™ケーブル。HDTV、ステレオ受信機、プロジェクター、ゲーム機など、さまざまなHDMI対応機器との安定した接続を確保しながら、優れたビデオおよびオーディオパフォーマンスを提供します。さらに、柔軟性の高い細径ケーブルを採用しており、壁内配線に適しています

ハイスピードHDMI™

このHDMI 2.0ケーブルは、4K(3840x2160p

60Hz)解像度、18Gbpsの帯域、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、コントラスト比と色彩表現を向上させた高性能を実現します。ホームシアター、デジタルサイネージ、プレゼンテーション用途に理想的で、鮮明な映像と最大32チャンネルの非圧縮デジタルオーディオによるクリアなサウンドを提供します

プレミアムクオリティ

24AWGの銅線、金メッキコネクター、高性能EMIシールド(アルミマイラー箔+銅編組)構造により、信号損失や外部ノイズを最小限に抑制します。さらに、ケーブルに内蔵された増幅回路により、外部電源を必要とせず、HDMI信号をアクティブに増幅します。通常のHDMIケーブルよりも長距離での接続を可能にします。

<i><i><i><i><i><i><i>注意</i></i></i></i></i>

コネクターをディスプレイに接続してください。これにより、テレビやモニター/ディスプレイなどとHDMI信号出力元が適切に接続されていることになります。</i>

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

認証、レポート、互換性













用途

- ·CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線
- ・4K対応ディスプレイ/デバイスを接続
- ・会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続

製品の特長

・4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、3Dビデオをサポート

アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを10mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠

高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に理想的。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック

用途:家庭/オフィス/会議室/イベント会場/教室などで便利に使える長尺ハイスピードHDMIケーブル。ノートパソコンのプレゼンテーションを4Kモニタ、プロジェクタ、CEC対応ディスプレイなどに出力

・仕様:ケーブル長:10m/色:ブラック/HDMI 2.0/HDMI コード オス - オス/被覆材:PVC/アルミマイラーEMI シールド/CL2 難燃レーティング。注意:このケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示されたコネクターを映像出力先のTV/ディスプレイに接続します。

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	ファイア定格	CL2定格
	チップセットID	Spectra7 - HT8181
 性能		
	最大デジタル解像度	3840 x 2160 (4K)@60hz
	オーディオ仕様	最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
コネクタ		
	コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
	コネクタB	1 – HDMI [19ピン]
特記 / 必要条件		
	注意	このHDMIケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示された側のHDMIコネクタ





ーが、映像出力先のディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに接続されていることを確認してください。.

物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24 AWG
	ケーブル長	10 m [32.8 ft]
	製品縦	10 m [32.8 ft]
	製品横	2.2 cm [0.9 in]
	製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
	製品重量	1.0 kg [2.2 lb]
 パッケージ情報		_
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	27.6 cm [10.9 in]
	パッケージ横	25.7 cm [10.1 in]
	パッケージ高さ	6.1 cm [2.4 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.0 kg [2.3 lb]
<u></u> 箱に含まれているもの		-
	パッケージ内容	1 - HDMIケーブル
Warranty Information		
	Warranty	整備品2年保証

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。