

HDMI -

VGA変換アダプター/20cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/音声出力対応/3.5mmオーディオポート内蔵/ブラック/モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

製品ID: HD2VGAA2



HDMIビデオ出力をVGA出力と2chアナログオーディオに変換する HDMI® -

VGAアダプタケーブル。ノートパソコンのビデオ出力やデジタルメディアエクステンダ等、HDMI出力をVGAディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)に接続することができます。プレゼンテーション、ドキュメント、ワークシート等、ユーザーが作成したコンテンツをVGAプロジェクターやモニタに表示することを想定しています。

また、外付けディスプレイにコンピュータのデスクトップを拡張してワークスペースを倍増し、作業効率を向上させることもできます。

このコンバータは汎用性に優れ、1080pのHD解像度にも対応しています。互換性のためだけにVGAディスプレイをアップグレードするコストを回避します。一般的な用途では別途電源アダプタも必要としないため、実装に時間や手間がかかりません。ビデオソースが低電力HDMIポートを使用している場合は、Micro-USBケーブルで簡単にパワーを追加することができます。

## 認証、レポート、互換性











## 用途

・自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続

## 製品の特長

- ·最大1080pの解像度に対応
- ・2チャンネルのアナログオーディオ出力
- ・ソフトウェア不要
- ·小型軽量設計



ハードウェア 保証に関する方針 3 Years アクティブ または パッシブ アクティブ AV入力 **HDMI** AV出力 3.5mmステレオミニ VGA オーディオ あり チップセットID ITE - IT6695FN 性能 最大アナログ解像度 1920x1080 最大デジタル解像度 1920x1080 1920x1080 (1080p) @ 60Hz 対応解像度 ワイド画面サポート あり オーディオ仕様 2チャンネル MTBF 1,332,330時間 コネクタ コネクタA 1 - HDMI [19ピン] 1 - Micro USB Type-B [5ピン] コネクタB 1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 1 - 3.5mmステレオミニ(3極) 環境条件  $0^{\circ}$  C to  $60^{\circ}$  C (32° F to 140° F) 動作温度 -10° C to 70° C (14° F to 158° F) 保存温度 湿度 40%~85%相対湿度 物理的特徴 ブラック 色 エンクロージャタイプ プラスチック ケーブル長 175 mm [6.9 in]

25.0 cm [9.8 in]

製品縦



	製品横	4.5 cm [1.8 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	60.0 g [2.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	20.3 cm [8.0 in]
	パッケージ横	12.0 cm [4.7 in]
	パッケージ高さ	1.7 cm [0.7 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	46.0 g [1.6 oz]
ー 箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - HDMI® - VGAコンバータアダプタ

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。