

HDMI till VGA-videoadapter med audio för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Produkt ID: HD2VGAA2



HD2VGAA2 kabeladaptorn för anslutning mellan HDMI® och VGA låter dig ansluta en HDMI-utdataenhet, t.ex. en bärbar dator eller digital mediaförlängare, till en VGA-bildskärmsenhet (skärm, projektor) genom att konvertera HDMI-videosignalen från utdataenheten till en VGA-signal och separat tvåkanalers analog audio. Adaptorn för anslutning mellan HDMI och VGA är avsedd för att visa användargenererat innehåll som presentationer, dokument och kalkylblad på en VGA-projektor eller -skärm. Adaptorn kan även förlänga datorns skrivbord för att fördubbla arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Denna mångsidiga omvandlare stöder olika upplösningar, inklusive HD 1080p, vilket eliminerar dyr uppgradering av din VGA-skärm av kompatibilitersskäl. HDMI-adaptorn behöver inte extra strömkälla vid standardanvändning vilket sparar in på installationstid och annat strul. Extra strömkälla kan läggas till via en Micro-USB kabel om din videokällas HDMI-port har låg effekt.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din HDMI-kapabla bärbara dator eller Ultrabook till en VGA-projektor eller -skärm i styrelserum, hotellrum, på kontoret eller i hemmet

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 1080p
- Tvåkanalers analog audio
- Enkel att använda, ingen mjukvara behövs
- Kompakt design med låg vikt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	3,5 mm stereoaudio VGA
Audio	Ja
Chipset-ID	ITE Tech Inc. IT6693

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1080
Maximal digital upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Två kanaler
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,332,330 timmar

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts) USB Micro-B (5-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)



3.5 mm minijack (3-polig)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	6.9 in [17.5 cm]
Produktlängd	9.8 in [25.0 cm]
Produktbredd	1.8 in [45.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	1.3 oz [36.0 g]

Förpackning

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	3.1 in [80.0 mm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI® till VGA-adapter
-----------------	------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

