

HDMI - VGA変換アダプター／1920x1080(1080p)／アクティブ／コンパクトデザイン／ブラック／モニター
変換コネクター／ディスプレイ コンバーター

製品ID: HD2VGAMICRO



Ultrabook®, ChromebookなどノートパソコンのHDMI出力ポートからVGA
モニターやプロジェクターに接続するコンパクトHDMI® - VGA変換アダプタ。

この変換アダプタは、Samsung® Chromebook
との互換性確保を念頭に様々なアプリケーションでテストされており、ChromebookをVGAディスプレイに接続する場合に最適な製品で
す。

このHDMI -
VGA変換アダプタは、付け電源アダプタが不要な小型設計になっており、ノートパソコンと一緒に携帯すると便利です。また、ドライバソフト
ウェアが不要なプラグアンドプレイで簡単にインストールすることができます。

この変換アダプタは、最高解像度1920x1200/1080pで高画質ビデオに対応しています。コンピューターのデスクトップを外付けモニタに拡
張し、作業効率をアップできる便利なソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ デスクトップ／ノートパソコン / Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続
- ・ 外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップ
- ・ HDMI対応Chromebook、Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続

製品の特長

- ・ 外付け電源不要
- ・ 小型設計
- ・ 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	HDMI
ポート数	1
AV出力	VGA
オーディオ	なし

性能

最大アナログ解像度	1920x1200
対応解像度	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
ワイド画面サポート	あり

コネクタ

コネクタA	1 – HDMI [19ピン]
コネクタB	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

環境条件

動作温度	-20° C to 85° C (-4° F to 185° F)
保存温度	-20° C to 85° C (-4° F to 185° F)
湿度	20% ~ 90% 相対湿度 (結露しないこと)

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	4.5 cm [1.8 in]
製品横	2.1 cm [0.8 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	9.0 g [0.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	17.3 cm [6.8 in]
パッケージ横	8.1 cm [3.2 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	38.0 g [1.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - HDMI - VGA 薄型アダプタコンバータ
---------	----------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。