

HDMI zu RCA Konverter Box mit Audio

Produkt-ID: HD2VID2



Diese HDMI-auf-RCA-Konverterbox mit Audio konvertiert eine digitale HDMI-Videoquelle (mit unterstützendem Audio), damit sie mit analogen RCA-Composite-Video-Fernsehern und -Displays in NTSC- und PAL-Systemen funktioniert.

Dieser HDMI- auf Cinch Wandler bietet Funktionen, die ein qualitativ hochwertiges Ausgabebild gewährleisten, wie z. B. Rauschunterdrückung, Bildratenkonvertierung und adaptive Kontrastoptimierung.

Dieser RCA-Adapter unterstützt HD-Eingangsaufösungen von bis zu 1080p und ermöglicht die Konvertierung Ihres HDMI-Signals in Composite-Video und -Audio, während gleichzeitig ein kristallklares Bild erzeugt wird.

Dieser leichte Composite-Adapter ist kompakt und tragbar, sodass Sie ihn praktisch überall verwenden können. Dieser vielseitige RCA-Konverter unterstützt eine Vielzahl von HDTV- und PC-Eingangsaufösungen und ist die perfekte Lösung für die Verwendung neuerer Geräte mit Ihren vorhandenen älteren Displays.

Die Möglichkeit, Ihr neues HDMI-Gerät mit Ihren älteren Fernsehern oder Displays zu konvertieren und zu verwenden, bietet nicht nur Flexibilität, sondern spart Ihnen auch die Kosten für Hardware-Upgrades, was äußerst praktisch für Heim- oder Büroanwendungen ist.

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, ermöglicht dieser einzigartige RCA-Composite-Videoadapter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie Ihr HDMI-Signal in RCA-Composite-Video
- Verwenden Sie weiterhin Standard-Definition-Displays mit HDMI-Quellgeräten
- Ideal für Präsentationen mit älteren Projektionssystemen
- Streamen Sie Ihre neuen Heimvideos auf Ihre älteren Fernseher/Displays

Merkmale

- Wandeln Sie Ihre aktuelle HDMI®-Quelle in Composite-Video- und Audiosignale um (gelbe, weiße und rote Ausgänge)
- HDTV-Auflösungen mit Unterstützung von bis zu 1080p
- Unterstützung mehrerer HDTV- und PC-Eingangsaufösungen, kompatibel mit fast jedem HDMI-Quellgerät
- Problemlose Einrichtung mit einfacher Plug-and-Play-Installation

Hardware

Garantiebestimmungen		2 Years
Active or Passive Adapter		Aktiv
AV-Eingang		HDMI
AV-Ausgang		Composite
		Audio RCA
Audio		Ja
Industrienormen		Standard HDMI, DVI 1.0

Leistung

Unterstützte Auflösungen	Input
--------------------------	-------

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768,
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Audiospezifikationen Eingang - LPCM 2-Kanal, 48 KHz
Ausgang - Stereo L/R

MTBF 1.301.084 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - Composite Video (1 x RCA)
Eingangssteckverbinder	1 - Stereo Audio (2 x RCA)

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Eingangs-LED
	1 - Ein-/Aus-LED

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1000 mA
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	4.3 in [10.8 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	10.1 oz [286.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.5 in [21.5 cm]
Paketbreite	5.8 in [14.8 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-auf-Composite-Konverter
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - Schrauben
	2 - Befestigungsbügel
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.