

7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Produkt-ID: HD3MM7MW



Das High-Speed-HDMI®-Kabel (7 m) HD3MM7MW ist CL3-zertifiziert für Wandinstallationen und verfügt über zwei vergoldete HDMI-Steckeranschlüsse für eine zuverlässige und hochwertige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Playern, HDTVs, DVD-Playern, Stereoempfängern, Beamern und mehr.

Dieses hochwertige Kabel unterstützt 1080p+-Auflösungen bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz mit naturgetreuen Farben. Um den Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte entgegenzukommen, wie beispielsweise höheren Auflösungen und Bildraten, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen von bis zu 4K x 2K.

Das 7 m lange HDMI-Wandkabel HD3MM7MW wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Digitale High-Speed-HDMI-Video- und Audiokabel von StarTech.com wurden von Experten konzipiert und bestehen ausschließlich aus hochwertigen Materialien, um hohe Qualität und HD-Performance zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert in einem einzigen Kabel Videoübertragung in hoher Bandbreite mit digitalem Mehrkanalaudio und sorgt für kristallklare Bilder.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- HDMI-Kabelführung in der Wand
- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

## Merkmale

- 2x HDMI-Stecker
- CL3-Kabelgrad
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

---

### Hardware

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                           |
| Steckverbinderplatten    | Gold                               |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride           |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Feuerwiderstandsklasse   | Ausgelegt gemäß CL3e               |

---

### Leistung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
|-------------------------|-----------------|

---

### Steckverbinder

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Steckverbinder A | HDMI (19-polig) |
| Steckverbinder B | HDMI (19-polig) |

---

### Physische Eigenschaften

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Farbe             | Weiß          |
| Steckverbinderart | Gerade        |
| Drahtstärke       | 30/32 AWG     |
| Kabellänge        | 23.0 ft [7 m] |



|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produktlänge   | 23.0 ft [7 m]    |
| Produktbreite  | 0.8 in [20.5 mm] |
| Produkthöhe    | 0.4 in [11 mm]   |
| Produktgewicht | 7.4 oz [209.9 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Package Length              | 8.7 in [22 cm]   |
| Package Width               | 7.9 in [20 cm]   |
| Package Height              | 1.0 in [25 mm]   |
| Versandgewicht (Verpackung) | 7.8 oz [219.8 g] |

---

Verpackungsinhalt

|                    |  |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 7 m weißes CL3-High-Speed-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker |
|--------------------|--|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

