

ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDACFM5IN



HDMI® とHDMI Mini を変換する12cmアダプタケーブル。標準HDMIケーブル(オス/オス)を使用し、デジタルカメラなどのHDMI Mini対応ポータブルデバイスを大部分のビデオディスプレイに接続できます。

このアダプタは一端に標準HDMIメスコネクタ(Aタイプ)、もう一端にHDMI Mini(Cタイプ)オスコネクタを備えており、コンピュータモニタ、HDTV、HDMI対応プロジェクタなどへ簡単に変換・接続することができます。

このHDMI/HDMI Mini変換アダプタは金メッキ高品質コネクタを使用しており、優れたコネクティビティを提供します。

認証、レポート、互換性







用途

・通常のHDMI - オスケーブルでHDMI® Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続

製品の特長

- ・ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
- ・頑丈 & コンパクト: 頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に理想的

高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ



・用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に理想的。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用

・仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA (標準)メス | PVCモールド 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
 コネクタ		
	コネクタA	1 – HDMI [19ピン]
	コネクタB	1 - ミニHDMI [19ピン]
 物理的特徴		
	色	ブラック
	ワイヤゲージ	30 AWG
	ケーブル長	127 mm [5.0 in]
	製品縦	13 cm [5.1 in]
	製品横	2.2 cm [0.9 in]
	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	20.0 g [0.7 oz]
 パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	9.9 cm [3.9 in]
	パッケージ横	12.8 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	28.0 g [1.0 oz]
 箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 − 12 cm HDMI® − HDMI Mini変換アダプタ − メス/オス
Warranty Information		

整備品ライフタイム保証

Warranty



* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。