

ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/1m/1920x1200/フルHDハイスピード対応/Mini HDMI® タイプC/オス - オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDCDVIMM1M



Mini HDMI®をDVI-Dに変換するケーブル(1m)。HDMI ミニ対応カメラその他モバイル機器(タブレット、ノートパソコンなど)の写真や動画を、DVI-D対応ディスプレイやプロジェクタで表示することができます。オプションとして、StarTech.com 製 3.5mm ステレオオーディオ スリムケーブル(91cm) (MU3MMS)を使用して、ビデオプレゼンテーションに音声を加えることができます。

認証、レポート、互換性







用途

・HDMI Mini対応カメラその他モバイルデバイス(タブレット、ノートパソコンなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続

製品の特長

・ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル(1m)。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度

高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に理想的

- · 高品質設計:30
- AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini DVI-Dケーブル
- ・用途:スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に理



想的。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用

・仕様:1m | ブラック | ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組

ハードウェア	/D =T (= 88 + 7 + 61	Tre et
	保証に関する方針	Lifetime
	アクティブ または パッシブ	パッシブ
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ		
	コネクタA	1 - ミニHDMI [19ピン]
	コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]
物理的特徴	ъ.	-tb
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	30 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	100.0 cm [39.4 in]
	製品横	4 cm [1.6 in]
	製品高さ	1 cm [0.4 in]
	製品重量	68.0 g [2.4 oz]
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	18.1 cm [7.1 in]
	パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
	パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	76.0 g [2.7 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 − 1m Mini HDMI® − DVI−D ケーブル − オス/オス

Warranty Information



Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。