

マイクロHDMI - DVI 変換ケーブル／1m／1920x1200p (1080p) 60Hz／Micro HDMI タイプD - DVI-Dシングルリンク／オス - オス／ブラック／モニター アダプター コード／ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDDDVIIMM1M



Micro HDMI®をDVI-Dに変換するケーブル(1m)。HDMI マイクロ対応のモバイル機器(タブレット、スマートフォンなど)に保存したプレゼンテーション、動画、写真をDVI-D対応ディスプレイやプロジェクタで表示することができます。オプションとして、StarTech.com 製3.5mm ステレオオーディオ スリムケーブル(91cm) (MU3MMS)を使用して、ビデオプレゼンテーションに音声を加えることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ／プロジェクタに接続

製品の特長

- ・ マイクロ HDMI - DVIケーブル: マイクロ HDMIオス - DVI-D (19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp (RGB) 色深度

高耐久性: 頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプターケーブル(フルモールド)。柔軟なPVC ストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に理想的

- ・ 高品質構造: 30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供

- ・ 用途: Micro HDMI (Type-D) デバイスに対応。GoPro Hero、ラズパイ4、Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクタに接続。大画面表示に理想的、Samsung/Dell/HP /Acer/LG製のモニタで使用可能

仕様: 1m | ブラック | HDMIオス (Type-D/Micro) - DVIデジタル (19ピン) メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材
EMIシールド: アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブ または パッシブ	パッシブ
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド (編組 + アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - Micro HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	30 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	100 cm [39.4 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
製品重量	71.6 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.3 cm [7.2 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	76.0 g [2.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1m Micro HDMI® - DVI-D ケーブル - オス/オス
---------	---

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。