

Adaptateur HDMI vers DVI, Câble Displayport, Convertisseur Mobile avec Connecteur HDMI Mâle et Connecteur DVI Femelle, Câble de Connexion au Format Dongle, Câble de 20cm

N° de produit: HDDVIMF8IN



Le câble adaptateur HDDVIMF8IN HDMI® vers DVI comporte un connecteur mâle HDMI et un connecteur femelle DVI-D qui permettent d'effectuer une connexion bidirectionnelle entre des périphériques compatibles HDMI et des périphériques compatibles DVI-D, et de surmonter les problèmes de compatibilité.

Le dongle HDMI vers DVI offre une longueur de câble de 20 cm, qui réduit la compression et évite d'endommager le câble ainsi que d'occuper les autres ports.

Conçu et fabriqué pour connexion HDMI vers DVI

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter un ordinateur portable HDMI® à un écran DVI

Spécifications techniques

- **CÂBLE 20,3CM DVI VERS HDMI** : Contrairement aux adaptateurs statiques, cet adaptateur HDMI vers DVI M/F utilise un câble pour réduire la tension sur le port HDMI lorsqu'il est connecté à un moniteur DVI et garantit que les autres ports restent accessibles
- **EXTENSION DE VOTRE ÉCRAN** : Ce câble HDMI vers DVI-D est bidirectionnel et permet l'extension de l'écran ainsi que la mise en miroir
- **DURABLE ET PORTABLE** : Cet adaptateur HDMI mâle vers DVI femelle est doté d'une feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé et d'un design fin, vous préparant ainsi à des présentations en déplacement
- **PLUG AND PLAY** : Ce câble adaptateur 1080p ne nécessite aucun pilote, vous pouvez donc être sûr qu'il fonctionnera avec n'importe quel ordinateur portable
- **SUPPORT DE L'INDUSTRIE** : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique gratuit à vie sur ce produit, et a été le choix des professionnels de l'informatique et des entreprises depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200
-----------------------------	-----------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-5~+70
Température de stockage	-10~+80

Humidité 0~70%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	8.0 in [203.2 mm]
Longueur du produit	8.0 in [20.3 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.3 oz [36.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.9 oz [54.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur vidéo HDMI® vers DVI-D 20 cm - M/F
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis