

HDMI - DVI 変換ケーブル / 20cm / HDMI(オス) - DVI-D(メス) / ブラック / モニター アダプター / ディスプレイ コンバーター

製品ID: HDDVIMF8IN



HDMIオスコネクタとDVI-Dメスコネクタを1本ずつ備えたHDMI® - DVI変換ケーブル。HDMI対応デバイスとDVI-D対応デバイスの双方向接続が可能になり、互換性の問題を解決します。

このHDMI - DVIアダプターは、約20cmのケーブル長でコネクタへの負荷を軽減し、ケーブルの損傷を防ぎます。また、他のポートをブロックしないように配線することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ HDMI®ノートパソコンをDVIモニタに接続

製品の特長

- ・ 1x HDMI®オスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
- ・ ケーブル長20 cm
- ・ 2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・ PLUG AND PLAY : Ce câble adaptateur 1080p ne nécessite aucun pilote, vous pouvez donc être sûr qu'il fonctionnera avec n'importe quel ordinateur portable
- ・ SUPPORT DE L'INDUSTRIE : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique gratuit à vie sur ce produit, et a été le choix des professionnels de l'informatique et des entreprises depuis plus de 30 ans

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブ または パッシブ	パッシブ
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
-----------	-----------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

環境条件

動作温度	-5~+70°C
保存温度	-10~+80°C
湿度	0~70%

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	203.2 mm [8.0 in]
製品縦	20.3 cm [8.0 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	36.0 g [1.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.7 cm [7.0 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.8 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	54.0 g [1.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 20cm HDMI® - DVI-Dビデオ変換アダプタケーブル - オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。