

HDMI - DVI-D変換ケーブル／7m／双方向対応／オス - オス／ブラック／モニター アダプター コード／ディスプレイ
コンバーター

製品ID: HDDVIMM7M



DVI-Dビデオカード(またはその他DVI-D出力デバイス)をHDMIディスプレイに接続する7m HDMI® - DVI-D変換ケーブル。
双方向動作をサポートしており、リバーシ構成が可能のため、HDMI対応の出力ポートからDVI-D対応ディスプレイにデジタルビデオを出力することもできます。

この高性能ケーブルは、HDMI技術とDVIデジタル接続のどちらでも高画質を実現できるよう設計されており、デジタルサイネージ、マルチメディア、ホームシアターといった用途に適しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV、DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続
- ・ DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニター／ディスプレイに接続
- ・ HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニター／ディスプレイに接続

製品の特長

- ・ 1x HDMIオスコネクタ
- ・ 1x DVI-Dオスコネクタ
- ・ ブレードシールド+アルミマイラーホイール
- ・ 応力緩和機能対応モールドコネクタ

・高品質構造

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ		
	コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
	コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24 AWG
	ケーブル長	7 m [23.0 ft]
	製品縦	7.0 m [23.0 ft]
	製品横	4.0 cm [1.6 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	0.8 kg [1.8 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	20.9 cm [8.2 in]
	パッケージ横	24.8 cm [9.8 in]
	パッケージ高さ	7.2 cm [2.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.8 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 7m HDMI® - DVI-Dケーブル - オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。