

HDMI auf Displayport aktiv Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Buchse/Buchse)

Produkt-ID: HDMI2DP



Der HDMI2DP DVI oder HDMI®-auf-DisplayPort®-Konverter konvertiert ein HDMI-, DVI- oder Mini DVI-Eingangssignal in ein DisplayPort (oder Mini DisplayPort)-Ausgangssignal und vermeidet damit die Kosten für die Aufrüstung Ihres Ausgabegeräts oder den Kauf eines neuen Displays.

Für den Anschluss einer DVI-Videoquelle an diesen Adapter wird ein DVI-zu-HDMI-Adapter benötigt. Die folgenden Adapter von StarTech.com sind kompatibel mit diesem Adapter:

90 cm HDMI-zu-DVI-D-Kabel (HDDVIMM3)

1,8 m HDMI-zu-DVI-D-Kabel (HDMIDVIMM6)

20 cm HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter (HDDVIMF8IN)

HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter - M/F (HDMIDVIMF)

Mini DVI-zu-HDMI-Videoadapter für MacBooks und iMacs (MDVIHDMIMF)

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder

Verkaufsshows.

- Behalten Sie Ihren bestehenden DisplayPort®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem HDMI®- oder DVI-Gerät.

## Merkmale

- Kompatibel mit HDMI®, DVI und Mini DVI 1.0 Input
- Speichert EDID-Informationen, um die Kompatibilität zwischen Ausgangssignal und Display sicherzustellen
- Unterstützt nicht komprimiertes HDMI®-2-Kanal-Audio, wie LPCM
- Ermöglicht die Konvertierung von DVI- oder Mini DVI-Ausgangsdaten mit zusätzlichen Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützt DisplayPort®/Mini DisplayPort 1.1a Output
- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1200.

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang HDMI

AV-Ausgang DisplayPort

Audio Ja

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen 1920x1200 (50/60Hz)

Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig)

---

### Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Rote Stromversorgungs-LED

---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	5

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyt	Stahl
Produktlänge	3.2 in [8.2 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.3 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.3 cm]
Produktgewicht	3.8 oz [109.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.6 in [21.8 cm]
Paketbreite	6.1 in [15.4 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.6 oz [386.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI auf DisplayPort Konverter
	1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.