

3m High Speed HDMI Flachkabel mit Ethernet - St/St

Produkt-ID: HDMIMM10FL



Das flache High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet unterstützt die erweiterten Funktionen der High Definition Multimedia Interface, einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-Geräten. Das Kabel verfügt über ein flaches Design, das es zur idealen Lösung für die Installation in der Wand, unter dem Teppich oder entlang der Sockelleiste macht.

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Es unterstützt auch Breitbildformate und eignet sich daher perfekt für Home-Entertainment-Systeme und professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein vollkommenes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 28 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer Abschirmung aus Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI®-fähige Geräte wie LCD-TV-Geräte, LCD-Projektoren, Plasma-TV-Geräte, HDTVs und DVD-Player an
- Schließen Sie mehrere Geräte mit einer Internetverbindung an (Satellitenempfänger, DVD-Player, A/V-Empfänger, High Definition-TV-Geräte, Spielekonsolen usw.)
- Dieses einzelne HDMI-Kabel für schnelles Anschließen kann mehrere Audio- und Video-Kabel ersetzen und reduziert so Kabelsalat und Mühen, während das flache Kabeldesign für bequeme Installation unter Teppichen oder in Wänden sorgt.

Merkmale

- 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
- Unterstützt IP-basierte Anwendungen
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Unterstützt High Speed HDMI®
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	19
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4 mm]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	10.2 oz [290.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.5 in [16.4 cm]
Paketbreite	20.0 in [50.7 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.1 oz [314.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m langes Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Flachkabel mit Ethernet - HDMI - M/M
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.