

Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m

Nº de produit: HDMIMM10FL



Le câble HDMI™ Haute Vitesse Plat avec Ethernet prend en charge les fonctionnalités avancées de l'interface multimédia haute définition, y compris la connectivité de données Ethernet avec les appareils HDMI compatibles. Ce câble possède un design plat qui en fait une solution idéale pour les installations murales, sous moquette ou le long des plinthes.

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge les résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz) et une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission audio et vidéo fluide. Il prend également en charge les formats d'image larges, ce qui le rend parfait pour les systèmes de divertissement à domicile comme pour les présentations professionnelles. Avec la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage et d'écoute totalement immersive.

Fabriqué avec un fil de cuivre 28 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage utilisant une feuille Al-Mylar et une tresse en cuivre, ce câble minimise la perte de signal et les interférences. Cela garantit une transmission audio et vidéo claire, de haute qualité et d'une fiabilité exceptionnelle.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou derrière les murs.

Spécifications techniques

- Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
- Prise en charge des applications sur IP
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
- Connecteurs HDMI plaqués or

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4 mm]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	10.2 oz [290.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Largeur du Paquet	20.0 in [50.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	11.1 oz [314.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 3 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis