

Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Nº de produit: HDMIMM15FL



Le câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMIMM15FL de 4,5 m prend en charge l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles HDMI. Sa conception plate convient aux installations murales encastrées, sous les moquettes ou le long des plinthes.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou derrière les murs.

## Spécifications techniques

- Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
- Prise en charge des applications sur IP
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
- Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
- Connecteurs HDMI plaqués or

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	15.0 ft [4.6 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4 mm]
Longueur du produit	15.0 ft [4.6 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	15.8 oz [447.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.7 in [19.5 cm]
Largeur du Paquet	7.7 in [19.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.8 cm]
Poids brut	15.9 oz [450.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 4,5 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis