

4,5m HDMI Kabel, 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz UHD HDMI Kabel, 10.2 Gbps Bandbreedte, HDMI 1.4 Video / Display Kabel M/M 28AWG, HDCP 1.4, Zwart

Productcode: HDMIMM15HS



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz), Full HD (1920x1080p tot 120Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 28 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Quick-connect single HDMI® cable replaces multiple audio and video cables, reducing clutter and hassle
- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVRs, etc.
- Connecting HDMI-equipped devices such as DVD players, game consoles, etc.
- Enables multiple devices to share an Internet connection (where applicable, device must support High Speed HDMI® with Ethernet)

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI KABEL:** 4,6m HDMI Kabel met Ethernet | Ondersteunt 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps Bandbreedte, brede aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD high speed 4K HDMI-kabel met duurzame PVC-mantel voor extra sterkte en betrouwbaarheid. De flexibele PVC trekontlasting voorkomt beschadiging door herhaaldelijk buigen of ruw gebruik; Ideaal voor commerciële omgevingen
- **KWALITEIT CONSTRUCTIE:** De 28AWG kabel met vergulde connectors en superieure EMI afscherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk (85% dekking) verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid, waardoor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Te gebruiken in thuish kantoren/boardrooms/conferentieruimtes/kantoren/klaslokalen. Werkt met uw laptop/professioneel workstation/soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitor, projector of groot scherm. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 4,6m | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male naar Male Kabel | 28 AWG | Vergulde Connectors | PVC Mantel | Afscherming: Al-Mylar folie met 85% Vlecht | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 and voorgaande versies.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud

	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
	Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
	Breedte product	0.8 in [20 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10.2 mm]
	Gewicht product	11.9 oz [338 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.3 in [15.9 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Package Height	1.5 in [3.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.0 oz [340.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd	1 - 15ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI - M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.