

HDMI 1.4 ケーブル／91cm／4K30Hz／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD／Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMIMM3HS



#### イーサネット対応High Speed

HDMI™ケーブル。HDTV、ステレオ受信機、プロジェクター、ゲーム機など、さまざまなHDMI対応機器との安定した接続を確保しながら、優れたビデオおよびオーディオパフォーマンスを実現します。

#### ハイスピードHDMI™

このHDMI 1.4bケーブルは、Ultra HD

4K(3840 × 2160p／30Hz、または4096 × 2160p／24Hz)、フルHD(1920 × 1080p／最大120Hz)、および10.2 Gbpsの帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームシアターからプレゼンテーション用途まで幅広く活躍します。3D映像や8チャンネルオーディオ(5.1／7.1／Dolby Digital Plus／Dolby TrueHD)にも対応し、臨場感あふれる映像体験を実現します。

#### プレミアムクオリティ

28AWGの銅線、金メッキコネクター、高性能EMIシールド(アルミニマー箔+銅編組)構造により、信号損失や外部ノイズを最小限に抑制します。これにより、安定した高品質の音声と映像の伝送が可能になります。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

#### 認証、レポート、互換性



#### 用途

複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMI®ケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放

- ・Blu-Ray Disc™プレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続
- ・DVDプレーヤー、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続
- ・複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMI®をサポートしている場合)

## 製品の特長

・**ハイスピードHDMIケーブル**: イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(91cm)。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

**高耐久性**: 頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に理想的

・**高品質設計**: アルミマイラー箔 + 銅線編組(85%カバーレージ)の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMIケーブル(金めっきコネクター、28AWG)

**用途**: オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに理想的な4K対応の長尺HDMIケーブル。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用

・**仕様**: 91cm | ブラック | HDMI 1.4b | HDMIコード オス-オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | 被覆材:PVC | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

### 性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

### コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG

ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
ケーブル外径	7.3 mm [0.3 in]
製品縦	91.4 cm [36.0 in]
製品横	1.1 cm [0.4 in]
製品高さ	1.9 cm [0.8 in]
製品重量	82.0 g [2.9 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.9 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	88.0 g [3.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 91cm イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス
---------	---

---

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。