

1,8 m Flaches Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel mit Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Kabel - HDMI auf HDMI St/St - Dünnes HDMI Kabel

Produkt-ID: HDMIMM6FL



Das 1,8 m lange Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Flachkabel HDMIMM6FL mit Ethernet unterstützt die Ethernet-Daten-Vernetzbarkeit mit kompatiblen HDMI-Geräten und besticht durch sein flaches Design, wodurch es für den Wandeinbau oder die Verlegung unter Teppichen oder an Sockelleisten entlang geeignet ist.

Dieses hochwertige Kabel unterstützt 1080p+-Auflösungen bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz mit naturgetreuen Farben. Um den Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte entgegenzukommen, wie beispielsweise höheren Auflösungen und Bildraten, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen von bis zu 4K x 2K.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI®-fähige Geräte wie LCD-TV-Geräte, LCD-Projektoren, Plasma-TV-Geräte, HDTVs und DVD-Player an
- Schließen Sie mehrere Geräte mit einer Internetverbindung an (Satellitenempfänger, DVD-Player, A/V-Empfänger, High Definition-TV-Geräte, Spielekonsolen usw.)
- Dieses einzelne HDMI-Kabel für schnelles Anschließen kann mehrere Audio- und Video-Kabel

ersetzen und reduziert so Kabelsalat und Mühen, während das flache Kabeldesign für bequeme Installation unter Teppichen oder in Wänden sorgt.

Merkmale

- 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
- Unterstützt IP-basierte Anwendungen
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Unterstützt High Speed HDMI®
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4 mm]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.9 in [2.4 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	7.1 oz [202.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.4 oz [210.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m langes Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Flachkabel mit Ethernet - HDMI - M/M
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.