

1,8m High Speed HDMI Flachkabel mit Ethernet - St/St

Produkt-ID: HDMIMM6HSS



Das Schlanke High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet ist mit HDMI-fähigen Geräten kompatibel und verfügt über ein dünnes Kabeldesign (3,5 mm Durchmesser).

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz), 1080p+ bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und ist damit perfekt für Home Entertainment-Systeme und professionelle Präsentationen geeignet. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 36 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht mehreren Highspeed-HDMI®-Geräten (Satellitenempfängern, DVD-Player, A/V-Receiver, HD-TV-Geräten, Spielkonsolen und mehr) die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte wie LCD-Fernseher, LCD-Projektoren, Plasma-TVs, HDTVs und DVD-Player an.

Merkmale

- Unterstützt High Speed HDMI®
- 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Unterstützt IP-basierte Anwendungen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Leistung

Max. 4K x 2K @ 30 Hz
Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)
--------------	-------------------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	36 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.6 mm]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [46.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [56.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Schlanke Highspeed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, 1,8 m - HDMI - M/M
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.