

イーサネット対応ハイスピードHDMIスリムケーブル 1.8m Ultra HD 4K対応

製品ID: HDMIMM6HSS



イーサネット対応スリムタイプのHigh Speed HDMI™ケーブル。直径3.5mmのスリムな仕様で、HDMI対応機器で使用が可能です。

#### High Speed HDMI™

このHDMI 1.4bケーブルは、Ultra HD 4K解像度(3840x2160p 30Hz)、最大120Hzの1080p+、および10.2 Gbpsの帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームシアターからプレゼンテーション用途まで幅広く活躍します。3D映像や8チャンネルオーディオ(5.1／7.1／Dolby Digital Plus／Dolby TrueHD)にも対応し、臨場感あふれる映像体験を実現します。

36

AWGの銅線、金めっきコネクター、アルミマイラー箔と銅編組による優れたEMIシールドを使用して構築されたこのケーブルは、信号の損失と干渉を最小限に抑えます。クリアで高品位な映像・音声を安定して伝送します。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

#### 認証、レポート、互換性



#### 用途

複数のハイスピードHDMI®機器(衛星放送レシーバー、DVDプレーヤ、AVレシーバ、HDTV、ゲーム機など)でインターネット接続を共有

- LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマTV、HDTV、DVDプレーヤなどのHDMI®対応機器を接続

#### 製品の特長

- ・ハイスピードHDMI®対応
- ・3Dおよびイーサネットに対応（接続機器側でサポートされている場合）
- ・最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
- ・金メッキHDMIコネクタ
- ・IPベースのアプリケーションに対応

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

#### 性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

#### コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

#### 環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%–90% RH 結露なし

#### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	36 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
ケーブル外径	3.6 mm [0.1 in]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	46.0 g [1.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 54.0 g [1.9 oz]	

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1.8m イーサネット対応ハイスピード HDMI® ケーブル – HDMI - オス/オス
---------	---------------------------------------------------

---

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

