

24,4 m Aktives HDMI Kabel, 4K High Speed HDMI Kabel, Ultra HD 4k x 2k HDMI,
Robustes High Speed HDMI Kabel, HDMI Kabel, 4K 30Hz, M/M

Produkt-ID: HDMIMM80AC



Das HDMIMM80AC Aktiv-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel verfügt über 2 vergoldete HDMI-Stecker und einen aktiven Signalverstärker für Verbindungen bis zu erstaunlichen 25 Metern. Ein externer Stromadapter ist nicht erforderlich - so ist das Kabel die perfekte Lösung für HDMI-fähige Geräte wie Blu-ray-Player, Spielkonsolen, HDTV-Geräte, DVD-Player und mehr.

Dieses hochwertige Kabel unterstützt 1080p+-Auflösungen bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz mit naturgetreuen Farben. Um den Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte entgegenzukommen, wie beispielsweise höheren Auflösungen und Bildraten, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen von bis zu 4K x 2K.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Eine Lösung mit einem einzigen Kabel zur schnellen Verbindung Ihrer HDMI®-fähigen A/V-Geräte über größere Entfernungen
- Ideal für die Verwendung mit Kabel- und Satellitenempfängern, DVD-Playern, A/V-Receivern, HDTV-Geräten, Spielkonsolen und mehr geeignet

Merkmale

- HIGH SPEED HDMI KABEL: Aktives HDMI Kabel unterstützt 4K Ultra HD Video (3840x2160p @30Hz, 4096x2160p @24Hz), Full HD (1080p 120Hz); Arbeitet mit Ihrem Laptop/Workstation/Soundbar für Präsentationen über UHD Monitore, Projektoren/große HDTV Displays
- AKTIVES HDMI-KABEL: Aktiver Verstärker verstärkt Videosignale über größere Entfernung, um das HDMI-Signal auf bis zu 24,4 m zu verlängern; Unterstützt zusätzliche Farbräume wie Adobe RGB und YCC601 Color
- HOCHLEISTUNGSFÄHIG: HDMI 1.4 Kabel, 4K 30Hz (bis zu 3840 × 2160p), 8,16 Gbit/s Bandbreite, HDR, 3D-Video, ARC und Multi-Stream-Audio (5.1/Dolby TrueHD); Hinweis: Das Kabel ist unidirektional mit Quell- und Displaybeschriftung
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Vergoldete Stecker und eine hervorragende EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie verbessern die Signalintegrität und Zuverlässigkeit; liefert 4K x 2K @30 Hz über große Entfernung; ideal für Konferenzräume, Büros oder Klassenzimmer
- SPEZIFIKATIONEN: 24,4m; Schwarz; HDMI 1.4b; Stecker auf Stecker; Drahtstärke: 24 AWG; Außendurchmesser: 8,5 mm; Mantel: PVC; Al-Mylar Folie; Hinweis: Das Kabel ist unidirektional und mit Etiketten für Quelle und Display versehen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Typ der Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabelabschirmung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
e

Leistung

Max. 4K x 2K @ 30 Hz
Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforder

ungen

Hinweis

Dieses HDMI-Kabel ist unidirektional mit gekennzeichneten Steckern für Quelle und Display. Bitte stellen Sie sicher, dass der mit "Display" gekennzeichnete HDMI- Stecker mit dem Bildschirm, Fernseher oder Projektor verbunden ist.

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	80.0 ft [24.4 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.5 mm]
Produktlänge	80.0 ft [24.4 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	4.2 lb [1.9 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.5 in [26.7 cm]
Paketbreite	10.5 in [26.6 cm]
Pakethöhe	3.4 in [8.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 25-m-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel - HDMI - M/M
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

