

Cable HDMI® de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM10



El cable HDMI® de Alta Velocidad (3 m), HDMM10 dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI de 3 metros, HDMM10 cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Importante: Este producto reemplaza al Cable HDMI® de Alta Velocidad de 3m de StarTech.com - HDMI- M/M (HDMIMM10).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- SPECS: 10 foot (3 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 30 AWG | Gold-plated connectors |PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 65% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG



Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.8 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.8 mm]
Peso del Producto	8.0 oz [228.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	15.6 in [39.5 cm]
Ancho de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [19.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.3 oz [236.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de Alta Velocidad 3 m - HDMI - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

