

## High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM10M



Das 10 m lange High Speed HDMI®-Kabel HDMM10M verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMI-Kabel HDMM10M wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen usw.
- Eine praktische Einzelkabellosung zum Anschließen von High Definition-Digitalempfängern,

A/V-Empfängern

## Merkmale

- Goldbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [10 mm]
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]



Produktbreite	0.8 in [20.0 mm]
Produktgröße	0.4 in [10.7 mm]
Produktgewicht	2.4 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

