

## Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Produkt-ID: HDMM10MA



Das 10 m lange Active High Speed HDMI®-Kabel HDMM10MA verfügt über einen integrierten aktiven Signalverstärker für eine Verbindungsentfernung von bis zu 10 m zwischen HDMI-fähigen Geräten ohne Signalverlust.-

Dieses strapazierfähige und dennoch leichte Kabel hat einen dünneren HDMI-Draht, mit deren Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der aktiv das HDMI-Signal verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses 10 Meter lange HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Dieses Kabel bietet eine eindirektionale Architektur. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüsse, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. über große Entfernungen ohne Signalverlust

## Merkmale

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Ermöglicht Verbindungsentfernungen von bis zu 10 m
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

---

### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL2
Chipset-ID	Redmere - PRE1692

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.5 mm]
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	20.9 oz [593.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.9 in [48.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.5 oz [610.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

