

HDMI 1.4 ケーブル／10m／アクティブ／4K30Hz／CL2規格／壁内配線可／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD／Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM10MA



ハイスピードHDMI®

アクティブケーブル。10mの距離でHDMI機器を接続し、内蔵された信号増幅機能により信号損失は発生しません。

軽量で丈夫なHDMIケーブルは薄型HDMIワイヤを採用しており、柔軟な配線が可能となるため、ケーブル周りをすっきりと保つことができます。また、内蔵の信号増幅回路は、外付け電源なしでHDMI信号をアクティブに増幅します。

この高品質HDMIケーブルは最大120Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現します。最大4k × 2kの解像度に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的なUltra HD対応デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

注意: このケーブルは、単方向アーキテクチャを使用しており、正しい方向でケーブルを接続する必要があります。HDMIコネクタの「Source」「Display」ラベルを確認し、デバイスとHDMIソースを適切に接続してください。

認証、レポート、互換性



用途

・ Blu-Ray

Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、信号を損失せず離れた場所にある高解像度AV機器を接続

製品の特長

・ ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル(10m)。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応

・アクティブ回路: バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を10mの距離までブースト(電源不要)。Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート

高耐久性ケーブル: CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に理想的。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシールド金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック

用途: オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに理想的な4K対応の長尺HDMIケーブル。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用

・仕様: 10m | ブラック | HDMI 1.4b | オス - オス HDMIコード | 被覆材: PVC | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | CL2 難燃性レーティング | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | 2年間保証 |
注意: 「TV」ラベルがついたHDMIコネクタをディスプレイ側に接続

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CL2定格
チップセットID	Redmere - PRE1692

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	10 m [32.8 ft]
ケーブル外径	7.5 mm [0.3 in]
製品縦	10.0 m [32.8 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	0.6 kg [1.3 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.5 cm [8.5 in]
パッケージ横	21.2 cm [8.3 in]
パッケージ高さ	14.6 cm [5.7 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	1.3 kg [2.9 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 10m HDMI® アクティブケーブル オス/オス
---------	-------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。