

High-Speed-HDMI-Kabel 1,5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM150CM



Das High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um eine überlegene Video- und Audioleistung zu liefern und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von HDMI-Geräten zu gewährleisten, darunter HD-Fernseher, Stereoanlagen, Projektoren, Spielekonsolen und vieles mehr.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz), Full HD (1920x1080p bei bis zu 120Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein vollkommenes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Hochwertige Bauqualität

Dieses Kabel besteht aus 28 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

Merkmale

- 2x HDMI-Stecker
- Bietet 1,5 m Kabellänge
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	60% at 25°C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	4.9 ft [1.5 m]
Produktlänge	4.9 ft [1.5 m]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	3.8 oz [109.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.1 oz [116.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,5 m High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.