

HDMI 1.4 ケーブル/1.5m/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/High Speed HDMI®/オスーオス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM150CM



イーサネット対応High Speed

HDMI™ケーブル。HDTV、ステレオ受信機、プロジェクター、ゲーム機など、さまざまなHDMI対応機器との安定した接続を確保しながら、優れたビデオおよびオーディオパフォーマンスを実現します。

ハイスピードHDMI™

このHDMI 1.4bケーブルは、Ultra HD

4K(3840×2160p/30Hz、または4096×2160p/24Hz)、フルHD(1920×1080p/最大120Hz)、および10.2 Gbpsの帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームシアターからプレゼンテーション用途まで幅広く活躍します。3D映像や8チャンネルオーディオ(5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD)にも対応し、臨場感あふれる映像体験を実現します。

プレミアムクオリティ

28AWGの銅線、金メッキコネクター、高性能EMIシールド(アルミマイラー箔+銅編組)構造により、信号損失や外部ノイズを最小限に抑制します。これにより、安定した高品質の音声と映像の伝送が可能になります。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

認証、レポート、互換性







用途

· Blu-Ray

Disc™プレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続



製品の特長

- ・2x HDMIオスコネクタ
- ·ケーブル長1.5m
- ・金メッキHDMIコネクタ
- ·高品質構造
- ·最大4k × 2kの超HD解像度をサポート

ハードウェア			
	保証に関する方針	Lifetime	
	コネクタメッキ	ゴールド	
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル	
		2重シールド(編組+アルミ箔)	
 性能			
	最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz	
コネクタ			
	コネクタA	1 - HDMI [19ピン]	
	コネクタB	1 - HDMI [19ピン]	
 環境条件			
	動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)	
	保存温度	-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)	
	湿度	60% at 25° C	
——————— 物理的特徴			
	色	ブラック	
	コネクタタイプ	ストレート	
	ワイヤゲージ	28 AWG	
	ケーブル長	1.5 m [4.9 ft]	
	製品縦	1.5 m [4.9 ft]	
	製品横	2.1 cm [0.8 in]	
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]	
	製品重量	109.0 g [3.8 oz]	



パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 18.9 cm [7.4 in]

パッケージ横 19.8 cm [7.8 in]

パッケージ高さ 2.4 cm [0.9 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 116.0 g [4.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 1.5mハイスピードHDMI®ケーブル -オス/ オス

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。