

5ft (1.5m) High Speed HDMI Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M

Produkt ID: HDMM150CM



Höghastighets-HDMI™-kabeln med Ethernet är utformad för att leverera överlägsen video- och ljudprestanda samtidigt som den säkerställer tillförlitlig anslutning till en mängd olika HDMI-enheter, inklusive HDTV, stereomottagare, projektorer, spelkonsoler med mera.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz), Full HD (1920 x 1080p vid upp till 120 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Förstklassig konstruktionskvalitet

Den här kabeln är konstruerad med 28 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Funktioner

- 2x HDMI male connectors
- Offers 5' in cable length
- Gold-plated HDMI connectors
- High quality construction
- Supports Ultra HD Resolutions up to 4k x 2k

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

	Luftfuktighet	60% at 25°C
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	28 AWG
	Kabellängd	4.9 ft [1.5 m]
	Produktlängd	4.9 ft [1.5 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	3.8 oz [109.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.4 in [18.9 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1.5m High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.