

1 m Dünnes HDMI Kabel mit Verriegelungsschraube - 4K 60Hz HDR - High Speed HDMI 2.0 Monitorkabel mit Verriegelungs Stecker für sichere Verbindung - Dünnes HDMI Kabel mit Ethernet - St/St

Produkt-ID: HDMM1MLS



Das High Speed HDMI™ Kabel mit entfernbarer Verriegelungsschraube an einem der Stecker gewährleistet erstklassige Videoqualität, erhöhte Zuverlässigkeit und einfache Installation.

Das Kabel verfügt über einen HDMI-Stecker mit Verriegelung und Schlitz, der fest mit einer Vielzahl von HDMI-Buchsen mit Verriegelung verbunden werden kann. Dadurch werden versehentliche Verbindungsabbrüche und Signalverluste vermieden.

Erleben Sie das Neueste, was HDMI zu bieten hat

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K@60Hz (3840x2160p) und Bandbreiten von bis zu 18Gbps. Außerdem unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern können Sie ein verbessertes Videoerlebnis erwarten. Das Kabel bietet garantiert die beste heute verfügbare HDMI-Leistung. Es ist das perfekte Kabel für das ultimative Heimkino oder für eine lebensechte Digital Signage.

Außerdem unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für einen kristallklaren Sound. Das Kabel ist außerdem abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Spezifikationen und funktioniert mit all Ihren vorhandenen HDMI-Geräten.

Sichern Sie Ihre Verbindungen und vermeiden Sie Signalverluste

Die an der Oberseite verschraubbaren HDMI-Anschlüsse sind ideal für stark frequentierte Anwendungen oder in Umgebungen, in denen Vibrationen versehentliche Trennungen und Bildverluste verursachen könnten. Er eignet sich perfekt für wandmontierte Geräte und für Situationen, in denen

die Geräte häufig bewegt werden.

Stecken Sie einfach das Kabel ein und befestigen Sie die obere Verriegelungsschraube sicher am Anschluss, ohne dass Sie spezielles Werkzeug benötigen. Die Schraube sorgt dafür, dass sich die Verbindung mit der Zeit nicht lockert.

#### Problemlose Installation

Der Stecker mit oberer Schraubverriegelung verfügt über einen integrierten Schlitz, mit dem Sie den Abstand zwischen der Schraube und dem HDMI-Anschluss einstellen können. Die obere Verschraubung ist so konzipiert, dass die Schraube aus ihrem Schlitz entfernt werden kann, wodurch das Kabel auch als normales HDMI-Kabel verwendet werden kann.

Der Rändelschraubenkopf ermöglicht ein einfaches, werkzeugloses Anbringen und Entfernen des Kabels und stellt sicher, dass das Kabel sicher mit der Buchse verbunden ist, wenn es von Hand angezogen wird.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

#### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



#### Anwendungen

#### Merkmale

- **HDMI 2.0-KABEL MIT SCHRAUBVERSCHLUSS:** Hochgeschwindigkeits-HDMI 2.0-Premiumkabel mit Ethernet; bietet einen Steckverbinder mit Schraubverschluss mit abnehmbarer Schraube, um Verbindungsunterbrechungen aufgrund von Zug oder Erschütterungen zu vermeiden; Rändelschrauben für eine werkzeuglose Montage und Demontage
- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** Dieses Ultra HD-Kabel unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), 3D Video, HDR für hohes Kontrastverhältnis, 21:9 Seitenverhältnis, 32 Audiokanäle bei 1536 Hz Abtastrate, ARC, BT.2020 Farbmetrik
- **FLEXIBLES KABEL:** Der langlebige und dünne TPE-Kabelmantel (4,5 mm Durchmesser) verringert die Belastung durch häufiges Biegen und schützt so den UHD HDMI-Kabelkern; der hochwertige TPE-Kabelmantel ist nicht giftig, halogenfrei und seine Umweltfreundlichkeit ist RoHS zertifiziert
- **ANWENDUNGEN:** Für Büro-/Konferenzräume und Reisen, funktioniert mit Ihrem Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss mit Feststellschraube oder Standard HDMI-Anschluss; funktioniert mit einigen Extendern/Switches von StarTech.com und von anderen Marken; kompatibel mit HDMI

## 2.0, 1.4 und früheren Versionen

- SPEZIFIKATIONEN:** 1 m | Schwarz | HDMI 2.0 | HDMI-Stecker mit Schraubverschluss oben auf Stecker ohne Schraubverschluss | 4,5 mm AD, 34 AWG | Kabelmantel: TPE | EMI-Abschirmung: Al-Mylar Folie, Geflecht | Lebenslange StarTech.com Garantie

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

### Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	0 % RH ~ 85 % RH

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	34 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.5 mm]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]

Produktbreite	5.0 in [12.8 cm]
Produkthöhe	7.1 in [18.0 cm]
Produktgewicht	1.2 oz [34.0 g]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.1 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [38.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Kabel mit Schraubverschluss oben
--------------------	---

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

