

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Productcode: HDMM1MP



Deze 1 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze HDMI®-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze HDMI®-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat de kabel de beloofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt

bekijken. U kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

De HDMM1MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- Premium HDMI-certificatie
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar één scherm
- Ondersteunt 3D-video
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

Prominence

Garantiebeleid

Lifetime

Description CDW 75 -
1st Line

StarTech.com 3ft 1m Certified Premium High Speed HDMI 2.0
Cable 4K 60Hz HDR

Hardware

Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Audiospecificaties	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
--------------------	---

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	2.8 oz [79.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.4 in [26.3 cm]
Package Width	7.1 in [18.1 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

1 m premium high-speed HDMI-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

