

HDMI 1.4 ケーブル／6.1m／4K30Hz／3D映像／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD／Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード

製品ID: HDMM20



イーサネット対応 High Speed HDMI™ ケーブル。HDTV、ステレオ受信機、プロジェクター、ゲーム機など、さまざまな HDMI 対応機器との安定した接続を確保しながら、優れたビデオおよびオーディオパフォーマンスを提供します。

ハイスピード HDMI™

この HDMI 1.4b ケーブルは、Ultra HD 4K 解像度 (3840x2160p 30Hz または 4096x2160p 24Hz)、フル HD (1920x1080p、最大 120Hz)、および 10.2 Gbps の帯域幅に対応し、スムーズで高品質な映像と音声の伝送を実現します。また、ワイドアスペクト比にも対応しているため、ホームエンターテインメントシステムからプレゼンテーション用途まで幅広く活用できます。3D 映像および 8 チャンネルオーディオ (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) に対応しており、臨場感あふれる視聴体験を提供します。

プレミアムクオリティ

24AWG の銅線、金メッキコネクタ、高性能 EMI シールド (アルミマイラー箔 + 銅編組) 構造により、信号損失や干渉を最小限に抑制します。これにより、クリアで安定した音声・映像の再生が実現します。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

認証、レポート、互換性



用途

・ Blu-Ray Disc™ プレーヤー、HDTV、DVD プレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度 AV 機器を接続

製品の特長

- ・ 2x HDMI® オスコネクタ
- ・ 金メッキHDMIコネクタ
- ・ 高品質構造
- ・ 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	6.1 m [20.0 ft]
ケーブル外径	10 mm [0.4 in]
製品縦	6.1 m [20.0 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	0.7 kg [1.4 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	24.1 cm [9.5 in]
パッケージ横	24.9 cm [9.8 in]

パッケージ高さ 5.3 cm [2.1 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 kg [1.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – 6m ハイスピードHDMI®ケーブル – HDMI – オス/オス

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。