

## High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 In-Wall - 20m

Produkt-ID: HDMM20MA



Dieses aktive HDMI®-Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 20 Metern zwischen HDMI-fähigen Geräten. Es entspricht den CL2-Sicherheitsanforderungen und ist somit hervorragend für die Kabelführung in Wänden daheim und im Büro geeignet.

Das Kabel ist mit einem integrierten Verstärkerschaltkreis ausgestattet, der aktiv und ohne externe Stromversorgung das HDMI-Signal verstärkt. Es ist somit die perfekte Lösung für Übertragungen über größere Entfernungen ohne Signalverlust.

Das HDMI-Kabel entspricht CL2 für Installation in der Wand und ist somit hervorragend für A/V-Installation in Wohnhäusern und Büros geeignet. Sie können Ihr Heimkino, Ihre Spiel- oder Audio-Video-Ausrüstung mit sicher in den Wänden verlegten Kabeln einrichten und Ihre Geräte nach Bedarf am Arbeitsplatz oder daheim platzieren.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMM20MA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Schließen Sie Ihre High-Definition-A/V-Geräte, z. B. Streaming-Media Players (Roku®, Apple, TV), Spielekonsolen (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™- oder DVD-Players über große Entfernungen und ohne Signalverlust an

## Merkmale

- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis für Verbindungen über größere Entfernungen
- Entspricht CL2 für Installation in der Wand
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Description CDW 75 - StarTech.com 65ft 20m Active High Speed Long HDMI 1.4  
1st Line Cable CL2 In-wall 4K

---

### Hardware

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Feuerwiderstandsklasse Ausgelegt gemäß CL2  
se

Chipset-ID Redmere - RM1691

---

### Leistung

Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A HDMI (19-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	65.6 ft [20 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.5 mm]
Produktlänge	65.6 ft [20 m]
Produktbreite	0.8 in [20 mm]
Produkthöhe	0.4 in [9 mm]
Produktgewicht	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsin-  
formationen

Paketmenge	1
Package Length	13.3 in [33.8 cm]
Package Width	12.8 in [32.6 cm]
Package Height	3.2 in [82 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	20m Aktives CL2-Wand-High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	--

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

