

25ft (7.5m) High Speed HDMI Cable – Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable – HDMI to HDMI M/M

Produkt-ID: HDMM25



Das High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um eine hervorragende Video- und Audioleistung zu liefern und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von HDMI-Geräten zu gewährleisten, darunter HDTVs, Stereoanlagen, Projektoren, Spielkonsolen und mehr.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz), Full HD (1920x1080p mit bis zu 120Hz), und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Hochwertige Bauqualität

Dieses Kabel besteht aus 24 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Merkmale

- 2x HDMI® Male Connectors
- Gold-plated HDMI connectors
- High quality construction
- Supports Ultra HD Resolutions up to 4k x 2k

Hardware

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Steckverbinderplatten | Gold |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

Leistung

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
|-------------------------|-----------------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|---------------------|
| Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) |
| Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) |

Physische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------|
| Farbe | Schwarz |
| Steckverbinderart | Gerade |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Drahtstärke | 24 AWG |
| Kabellänge | 25.0 ft [7.6 m] |
| Außendurchmesser des Kabels | 0.4 in [10 mm] |
| Produktlänge | 25.0 ft [7.6 m] |
| Produktbreite | 0.8 in [2.0 cm] |
| Produktgröße | 0.4 in [1.1 cm] |
| Produktgewicht | 1.8 lb [0.8 kg] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 13.0 in [33.0 cm] |
| Paketbreite | 10.0 in [25.5 cm] |
| Paketgröße | 1.8 in [4.5 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.8 lb [0.8 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 1 - 25ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M |
|--------------------|--|

Garantieinformationen

| | |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.