

High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Produkt-ID: HDMM2MHS



Das 2 Meter lange HDMM2MHS High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet unterstützt die hochmoderne High-Definition Multimedia-Schnittstelle einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-fähigen Produkten und ist komplett abwärts kompatibel mit älteren HDMI-fähigen Geräten.

Das Kabel besitzt vergoldete HDMI-Steckkontakte, die eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung sicherstellen, mit der hochauflösende Video- und Mehrkanalaudiosignale zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™/Spielern, HDTV, DVD-Spielern, DVRs, Stereoempfängern usw. übertragen werden können.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Alle StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel werden fachmännisch konstruiert und aus erstklassigen Werkstoffen gefertigt, um eine verlässliche, hochauflösende Leistung zu erbringen. Die Garantiezeit gilt für die gesamte Lebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ein einzelnes, schnell anzuschließendes HDMI®-Kabel ersetzt mehrere Audio- und Videokabel und reduziert Unordnung und Kabelsalat
- Zum Anschluss von hochauflösenden A/V-Geräten, wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTV, DVR etc.

- Zum Anschluss von HDMI-fähigen Geräten, wie DVD-Spielern, Spielkonsolen etc.
- Ermöglicht den Anschluss von mehreren Geräten an eine Internet-Verbindung (Gerät muss High Speed HDMI® mit Ethernet unterstützen)

Merkmale

- Vergoldete HDMI®-Steckverbinder
- Hochwertige Bauweise
- 3-D- und Ethernet-fähig (bei unterstützten Geräten)
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [7.3 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.8 in [20.2 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10.3 mm]
Produktgewicht	5.6 oz [158.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.9 oz [166.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

