2m High-Speed-HDMI-Kabel links gewinkelt - HDMI Ultra HD 4k x 2k Kabel - (Stecker/Stecker)

Produkt-ID: HDMM2ML

Das High-Speed-HDMI®-Kabel (2 m) HDMM2ML ist an einem Ende mit einem HDMI-Stecker und am anderen Ende mit einem linksgewinkelten Anschluss versehen und bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten, selbst wenn nur wenig Platz um den HDMI-Port des Geräts zur Verfügung steht. Dank des linksgewinkelten HDMI-Anschlusses kann das Kabel eng am HDMI-Port des Geräts anliegend verlegt werden, sodass der in der Umgebung des Anschlusspunktes benötigte Platz minimal ist. So wird die Installation an engen Stellen vereinfacht und die Zuglast an der Verbindung reduziert.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 2 Meter lange, gewinkelte HDMI-Kabel HDMM2ML wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

Digitale High Speed HDMI Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Schließen Sie High Definition A/V-Geräte wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTVs, DVD-Spielern, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. an engen Installationsorten an

Merkmale

• 1x HDMI®-Stecker

• 1x linksgewinkelter HDMI-Stecker

• Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

• Goldbeschichtete, vergossene HDMI-Anschlüsse

• Hochwertige Bauweise

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz

	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
	Produktgewicht	4.6 oz [130.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
	Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
	Pakethöhe	1.1 in [28.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [135.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2 m linksgewinkeltes High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.