

Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m

Produkt-ID: HDMM2MLP



Dieses 2-Meter-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Zertifizierungsprogramm für Premium-HDMI-Kabel getestet. So wird sichergestellt, dass es die neuesten technischen Funktionen der aktuellsten HDMI-Spezifikationen übertragen kann, einschließlich höherer Auflösungen und Schutz gegen Störausstrahlung.

Das Kabel verfügt über HDMI-Anschlüsse mit hoher Port-Erhaltung, die fest in jedem Anschluss sitzen. So vermeiden Sie eine versehentliche Trennung von Verbindungen und Signalverlust.

Jedes Kabel ist mit der Premium-HDMI-Authentifizierung gekennzeichnet, sodass Sie garantiert ein hochwertiges Premium-Hochleistungs-Kabel erhalten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel liefert garantiert die besten aktuell verfügbaren HDMI-Funktionen. Es ist perfekt für den Aufbau des ultimativen Heimkinos oder lebensechte Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Die HDMI-Anschlüsse mit Klettverschluss eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder Umgebungen, in denen Vibrationen versehentlich die Verbindung trennen und Signalverlust verursachen können. Sie funktionieren großartig mit wandmontierten Geräten und Geräten, die häufig transportiert werden.

Schließen Sie die Anschlüsse an die HDMI-Ports an, und die Stecker rasten automatisch fest im Port ein. Sie benötigen keine Spezialschrauben oder Zubehör. Die Klettverschlüsse erzeugen einen

Anpressdruck im Port und gewährleisten, dass sich die Stecker im Laufe der Zeit nicht lockern.

Das Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und von einem autorisierten HDMI-Testcenter zertifiziert, sodass es garantiert alle angegebenen Funktionen für hohe Bandbreiten unterstützt. Außerdem wurde auch ein Störausstrahlungs-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass Störungen drahtloser Signale minimiert werden.

Das HDMI2MLP fällt unter die Garantie lebenslanger Gewährleistung von StarTech.com.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden Sie 4K/Ultra-HD-Displays und -Geräte

Merkmale

- **HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS:** This 6.6ft (2m) Premium Certified High Speed HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration
- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** This Ultra HD 4K HDMI cable supports 18Gbps bandwidth; 4K 60Hz (3840x2160), 3D video, HDR10 for high contrast ratio, supports ultra-wide displays, 32 Ch multi-stream audio with 1536Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetry
- **CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE:** Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each cable meets the HDMI 2.0 standards
- **APPLICATIONS:** For office, boardrooms & classrooms; Connect your laptop, computer, or HDMI source to your TV, display, monitor or projector; Ideal in environments that demand frequent movement/vibrations; Compatible w/ HDMI 2.0, 1.4 and earlier versions
- **SPECS:** 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male to Gripping Male (M/M) | 4.5 mm (0.18") OD, 28AWG | Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid | StarTech.com Lifetime Warranty

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
<hr/>		
Leistung	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
<hr/>		
Steckverbinder	Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
	Steckverbinder B	HDMI (19-polig)
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	34 AWG
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
	Produktgewicht	2.5 oz [72.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	10.3 in [26.1 cm]
	Package Width	7.0 in [17.8 cm]
	Package Height	1.4 in [35.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [148.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	HDMI-Kabel
<hr/>		

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.