

2 m Dünnes HDMI Kabel mit Verriegelungsschraube - 4K 60Hz HDR - High Speed HDMI 2.0 Monitorkabel mit Verriegelungs Stecker für sichere Verbindung - Dünnes HDMI Kabel mit Ethernet - St/St

Produkt-ID: HDMM2MLS



Dieses 2 Meter lange HDMI-Kabel mit abnehmbarer Feststellschraube an einem der Steckeranschlüsse bietet eine hochwertige Videoqualität, verbesserte Zuverlässigkeit und einfache Installation.

Das Kabel verfügt über einen HDMI-Stecker mit Schraubverschluss oben und mit einem Slot, der fest an einer Vielzahl von HDMI-Buchsen mit Schraubverschluss oben sitzt. So vermeiden Sie eine versehentliche Trennung von Verbindungen und Signalverlust.

Erleben Sie HDMI in seiner aktuellsten Form

Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt es HDR (High Dynamic Range) für ein besseres Kontrastverhältnis und lebendigere Farben.

Mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern erhalten Sie ein besseres Video-Erlebnis. Das Kabel bietet garantiert die beste aktuell verfügbare HDMI-Leistung. Es ist perfekt für den Aufbau des ultimativen Heimkinos oder für lebensechten Digital Signage geeignet.

Darüber hinaus unterstützt es bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle mit kristallklarem Sound. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Spezifikationen und kann mit Ihren vorhandenen HDMI-Geräten verwendet werden.

Sorgen Sie für sichere Verbindungen, und vermeiden Sie Signalverlust

Die HDMI-Stecker mit Schraubverschluss oben eignen sich perfekt für Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder Umgebungen, in denen Erschütterungen ungewollt zu Verbindungs- und Bildunterbrechungen führen können. Sie funktionieren großartig mit an der Wand montierten Geräten und eignen sich optimal für Situationen, die einen häufigen Gerätetransport erfordern.

Schließen Sie das Kabel einfach an und schrauben Sie die obere Feststellschraube an der Buchse fest. Dazu wird kein Spezialwerkzeug benötigt. Die Schraube sorgt dafür, dass sich der Stecker mit der Zeit nicht löst.

#### Problemloser Einbau

Der Stecker mit oberer Feststellschraube verfügt über einen integrierten Slot, der Ihnen dabei hilft, den Abstand zwischen der Schraube und dem HDMI-Stecker anzupassen. Die obere Feststellschraube wurde so entwickelt, dass die Schraube aus dem Slot entfernt werden kann, sodass das Kabel auch als normales HDMI-Kabel verwendet werden kann.

Durch die Rändelschraube ist eine einfache werkzeuglose Montage und Demontage des Kabels möglich. Sie gewährleistet eine sichere Verbindung des Kabels mit der Buchse, selbst wenn sie von Hand festgeschraubt wird.

#### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



#### Anwendungen

#### Merkmale

- **HDMI 2.0-KABEL MIT SCHRAUBVERSCHLUSS:** Hochgeschwindigkeits-HDMI 2.0-Premiumkabel mit Ethernet; bietet einen Steckverbinder mit Schraubverschluss mit abnehmbarer Schraube, um Verbindungsunterbrechungen aufgrund von Zug oder Erschütterungen zu vermeiden; Rändelschrauben für eine werkzeuglose Montage und Demontage
- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** Dieses Ultra HD-Kabel unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbit/s; 4K 60 Hz (3840 x 2160), 3D Video, HDR für hohes Kontrastverhältnis, 21:9 Seitenverhältnis, 32 Audiokanäle bei 1536 Hz Abtastrate, ARC, BT.2020 Farbmetrik
- **FLEXIBLES KABEL:** Der langlebige und dünne TPE-Kabelmantel (4,5 mm Durchmesser) verringert die Belastung durch häufiges Biegen und schützt so den UHD HDMI-Kabelkern; der hochwertige TPE-Kabelmantel ist nicht giftig, halogenfrei und seine Umweltfreundlichkeit ist RoHS zertifiziert
- **ANWENDUNGEN:** Für Büro-/Konferenzräume und Reisen, funktioniert mit Ihrem Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss mit Feststellschraube oder Standard HDMI-Anschluss; funktioniert mit einigen Extenden/Switches von StarTech.com und von anderen Marken; kompatibel mit HDMI 2.0, 1.4 und früheren Versionen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 2 m | Schwarz | HDMI 2.0 | HDMI-Stecker mit Schraubverschluss oben auf Stecker ohne Schraubverschluss | 4,5 mm AD, 34 AWG| Kabelmantel: TPE | EMI-Abschirmung:

Al-Mylar Folie, Geflecht | Lebenslange StarTech.com Garantie

---

**Hardware**

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

**Leistung**

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

---

**Steckverbinder**

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

---

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	0 % RH ~ 85 % RH

---

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	34 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.5 mm]
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.0 in [12.8 cm]
Produkthöhe	7.1 in [18.0 cm]

Produktgewicht 4.4 lb [2.0 kg]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.1 oz [60.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Kabel mit Schraubverschluss oben
--------------------	---

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

