

## Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Product ID: HDMM2MP



Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 2 m è stato testato secondo il programma di certificazione cavi Premium HDMI. Ciò ne assicura la capacità di fornire le nuovissime funzionalità tecniche che le più recenti specifiche HDMI devono offrire, incluse risoluzioni potenziate e protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Ogni nostro cavo HDMI ad alta velocità con certificazione Premium è provvisto di un'etichetta anti-contraffazione che garantisce l'autenticità del cavo certificato ricevuto.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un affidabile impianto di home theater.


Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro test autorizzato HDMI che assicura la disponibilità di tutte funzionalità ad elevata larghezza di banda necessarie. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il cavo consente la trasmissione di due flussi video e permette quindi di poter guardare due video contemporaneamente sullo stesso display. Per poter sfruttare i due flussi video, è necessario che il display supporti la funzionalità Multi-View.

HDMM2MP è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility





## Applications

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

## Features

- Certificazione Premium HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
- Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
- Supporta rapporti d'aspetto formato cinema da 21:9
- Fornisce doppi flussi video a un singolo display
- Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
- Supporta la colorimetria BT.2020
- Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
- Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
- Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
- Supporta il video 3D

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Gold
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Prestazioni	Specifiche audio	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connettore/i	Connettore A	HDMI (19 pin)
	Connettore B	HDMI (19 pin)
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Stile connettori	Straight
	Diametro filo	30 AWG
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	4.4 oz [125 g]

---

Informazioni confezione	Package Length	10.3 in [2.6 cm]
	Package Width	7.0 in [1.8 cm]
	Package Height	1.4 in [36 mm]
	Peso spedizione (confezione)	7.2 oz [204 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 2 m
----------------------------	--------------------------	---

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

