

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Product ID: HDMM2MP



Deze 2 meter high-speed HDMI-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze HDMI-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze HDMI-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat de kabel de belofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt bekijken. U kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

De HDMM2MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Features

- Premium HDMI-certificatie
- Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar n scherm
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt 3D-video

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Gold
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Prestaties	Audiospecificaties	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connector(en)	Connector A	HDMI (19 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Stijl connector	Straight
	Draaddikte	30 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2 m]
	Gewicht product	4.4 oz [125 g]

Verpakkingsinformatie	Package Length	10.3 in [2.6 cm]
	Package Width	7.0 in [1.8 cm]
	Package Height	1.4 in [36 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [204 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 m premium high-speed HDMI-kabel
---------------------------------	-------------	-----------------------------------

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

