

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

ID del Producto: HDMM2MP



Este cable HDMI® de alta velocidad de 2m, ha sido sometido a las pruebas correspondientes del programa de certificación de cables HDMI Premium. Esto garantiza que está fabricado para ofrecer las funcionalidades técnicas más recientes que estipulan las especificaciones sobre HDMI, incluidas las resoluciones mejoradas, así como la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI).

Cada uno de nuestros cables HDMI de alta velocidad y certificación Premium tiene una etiqueta única que evita cualquier falsificación de su autenticidad, a fin de que el usuario tenga la garantía de que es un cable de certificación genuina.

Este cable es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, usted tiene asegurada una experiencia de video de mucha mejor calidad. El cable ofrece la más alta calidad HDMI disponible actualmente. Resulta perfecto para crear conexiones confiables de cine en casa o señalización digital vívida.

Además, el cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

El cable se ha sometido a rigurosas pruebas certificadas en un centro de pruebas HDMI autorizado. Esto garantiza que el cable le ofrece las características de alto ancho de banda que sus usuarios requieren. También ha sido sometido a pruebas sobre EMI (interferencias electromagnéticas), a fin de garantizar su funcionamiento sin interferencias en el caso de señales inalámbricas.

Este cable ofrece la transmisión de doble video, lo cual significa que es posible ver dos videos simultáneamente en una misma pantalla. Para poder disfrutar de la funcionalidad de doble video es necesario que su pantalla sea compatible con el modo multivideo.

El cable HDMM2MP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

- Certificación HDMI Premium
- Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
- Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
- Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
- Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Especificaciones de Audio	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
---------------------------	---

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
------------	---------------------

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	HR 0% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [122.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI Premium de alta velocidad de 2m
---------------------	--

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.