

## Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m

Produkt ID: HDMM2MP



Denna Höghastighets HDMI®-kabel på 2 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.

Alla våra certifierade Premium Höghastighets-HDMI-kablar har en unik antiförfalskningsmärkning så du kan vara säker på att du köper en genuin certifierad kabel.

Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps. Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.

Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpere bilder kan du räkna med en bättre videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det är den perfekta kabeln för tillförlitliga hemmabioanslutningar eller en verklighetstrogen digital skyltning.

Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud. Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga HDMI-enheter.

Kabeln har genomgått strikt överensstämmelsestestning och är certifierad av ett auktoriserat testcenter för HDMI. Detta är en garanti för att kabeln kommer att ge dig de brandbeddsfunktioner du kräver. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.

Kabeln levererar dubbla videoströmmar så att du kan visa två videoklipp samtidigt på samma skärm. Din skärm måste ha stöd för Multi-View för att kunna hantera dubbla videoströmmar.

HDMM2MP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

### Funktioner

- Premium HDMI-certifiering
- Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
- Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
- Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI
- Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
- Stöder bio-bildförhållande på 21:9
- Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm
- Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)
- Stöder BT.2020-kolorimetri
- Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)
- Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
- Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
- Stöder 3D-video

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplättering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Prestanda

Audio-specifikationer Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

---

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2 m]
Produktvikt	4.4 oz [125 g]

---

Förpackning

Package Length	10.3 in [26.2 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	1.4 in [36 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.2 oz [204 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m premium Höghastighets HDMI-kabel
-----------------	--------------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

