

High-Speed-HDMI-Kabel 30cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Produkt-ID: HDMM30CM



Das 30 cm lange High Speed-HDMI®-Kabel HDMM30CM ermöglicht Verbindungen mit HDMI-fähigen Geräten über kurze Entfernungen für Situationen, wo ein längeres Kabel im Weg wäre.

Und dank der geringen Länge ist das HDMI-Kabel eine mobile Lösung, die hervorragend zum Mitführen als Zubehör für Mobilgeräte geeignet ist. Bei Verwendung mit einem HDMI-auf-Micro oder Mini HDMI-Adapter, z. B. unser HDMI-2-in-1-T-Adapter können Sie mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet an ein HD-Display oder eine Digitalkamera an einen Laptop anschließen.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video- und Audio-Kabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte über geringere Entfernungen und ohne Kabelsalat an

Merkmale

- Bietet 30 cm Kabellänge
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C (77 °F)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktlänge	11.8 in [30.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.1 in [15.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 0,3 m High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.