

Cable HDMI de alta velocidad Corto de 0,3m - HDMI Macho a HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM30CM



El cable HDMI® de alta velocidad (30 cm), modelo HDMM30CM, permite conexiones a distancia corta de dispositivos equipados con HDMI, en el caso en que un cable más largo fuera un estorbo.

Asimismo, su diseño de corta longitud ofrece una solución portátil que lo convierte en el accesorio ideal para ordenadores portátiles. Cuando se utilice con nuestro adaptador HDMI 2 en 1 en T, permite conectar dispositivos móviles, como smartphones o tabletas, a una pantalla de alta definición, o bien una cámara digital, a un ordenador portátil.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de video y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina video de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de dispositivos equipados con HDMI a distancias más cortas, sin estorbo de cables

Características

- 30 cm de longitud de cable
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Alta calidad de fabricación
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características

Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [44.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad (0,3 m) - HDMI - M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.